


絞り弁

GRGO-M5-QS-4-LF-C

部品番号: 175066

FESTO

両方向の流れに作用。精密流量制御、QSワンタッチ継手付。



データシート

特長	値
バルブ機能	流量調整機能
エア接続ポート 1	M5
エア接続ポート 2	QS-4
調整部品	すりわり付ネジ
取付方法	ネジ穴付き
絞り方向時標準流量	40 l/min
使用圧力	0 ... 10 bar
周囲温度	-10 ... 60 °C
作動流体	ろ過圧縮空気、無給油、フィルタメッシュ40um ろ過圧縮空気、給油、フィルタメッシュ40um
取付方向	任意
絞り方向が0.6 -> 0 MPa時の標準流量	80 l/min
流体温度	-10 ... 60 °C
最大締付トルク	1.5 Nm
質量	14 g
材質 ねじ込みピン	真鍮
材質 シール	NBR
材質情報 リリースリング	POM
材質情報 調整ネジ	真鍮
材質情報 スイベル	亜鉛ダイカスト