



位置センサ SMH-S1-HGD16

部品番号: 175713
廃番予定品

ミニグリッパ用ホール素子 SMH-
AE1またはシグナルコンバータSVE4使用時のみの機能

FESTO



データシート

特長	値
デザイン	グリッパ用
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
材質	RoHS対応
測定装置	位置
測定原理	ホールマグネット
周囲温度	5 ... 60 °C
短絡保護	なし
過負荷度	供給不可
出力信号	アナログ
誤極性保護	なし
電気接続ポート1, 接続タイプ	ケーブル付プラグ
電気接続ポート1, 接続方式	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
電気接続ポート1, 芯線数	4
Material electrical contact	Brass, gold-plated
ケーブル長さ	0.5 m
被膜の色	グレー
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
取付方法	グリッパ上のネジ取付
取付方向	任意
質量	30 g
Material housing	鍛造アルミ合金 エポキシ樹脂 真鍮ニッケルメッキ POM PUR
保護仕様	IP65
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L