

ロータリアクチュエータ

DRQD-20- -


部品番号: 175802

FESTO

組合可能

この製品はコンフィグレーション品です。

コンフィグレーションの場合、データシートに表示される製品データとアクセサリの内容が一致しない場合があります。



データシート

~ConfIndependentDatasheet

特長	値
サイズ	20
回転角度	1 ... 360 deg
クッション	可変エアクッション ショックアブソーバ (可変式) 付
取付方向	任意
構造	ラックピニオン
中間停止位置の最大数	1
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	エネルギー緩衝 FW : フランジシャフト SD : 変換プレート ZW : ドライブシャフト
使用圧力	1 ... 10 bar
運転モード	複動式
ATEXカテゴリ	II 2 GD
ATEX 適合	II 2 GD c T4 T120°C
ATEX 周辺温度	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
作動流体	ろ過圧縮空気
CEマーク	EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠
耐酸性クラス: CRC	1
周囲温度	-10 ... 60 °C
0.6MPa時のトルク	3.1 ... 3.6 Nm
許容慣性モーメント	0.001 ... 0.04 kgm ²
取付方法	取付穴 雌ネジ オプション
接続ポート径	M5
材質 駆動軸	熱処理鋼
材質 カバー	アルミニウム
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質ハウジング	アルミニウム