

# カップリング EAMC-65-90-XX-25

製品番号: 176038

FESTO



## データシート

特徴	値
ホルダー直径 2	25 mm
サイズ	65
呼び長さ	90 mm
取付位置	任意
最高回転数	4500 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 -C...60 -C
相対湿度	0 ~ 95%
周囲温度	-25 -C...60 -C
負荷慣性モーメント	417 kgmm <sup>2</sup>
製品質量	535 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠