


丸形シリンダ DSAB-16- -P-A-S6

部品番号: 176289

FESTO

ロッドカバーブロックタイプ、ヘッド側接続ポート軸方向、高温仕様 (max.120°C)

この製品はFesto Korea Co. Ltd向けの製品です。



データシート

特長	値
ストローク	1 ... 250 mm
ピストン径	16 mm
クッション	P : 固定クッション
使用圧力	1 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-20 ... 120 °C
0.6MPaで後退時の理論力	103.7 N
0.6MPaで前進時の理論力	120.6 N
0mmストロークでの移動負荷	35 g
10mmストロークあたりの加算質量	4.9 g
0mmストロークの基本質量	56 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	2.2 g
接続ポート径	M5
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	FPM
材質ハウジング	ステンレス
材質ピストンロッド	ステンレス