


丸形シリンダ DSAG-40- -P-S2-S6


部品番号: 176506

FESTO

カバー取付ネジ、両ロッド、高温仕様 (max.120°C)
この製品はFesto Korea Co. Ltd向けの製品です。



典型的な表現



データシート

特長	値
ストローク	1 ... 500 mm
ピストン径	40 mm
ピストンロッドネジ	M12x1,25
クッション	P : 固定クッション
ロッドエンド	雄ネジ
使用圧力	1 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-20 ... 120 °C
0.6MPaで後退時の理論力	633 N
0.6MPaで前進時の理論力	754 N
0mmストロークでの移動負荷	469 g
10mmストロークあたりの加算質量	24 g
0mmストロークの基本質量	586 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	15.9 g
接続ポート径	M32x2
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	FPM
材質ハウジング	ステンレス
材質ピストンロッド	ステンレス