

スィベルフランジ SNCB-40-R3

部品番号: 176945

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	40
規格	ISO 15552
バリエーション	耐酸性強化
耐酸性クラス: CRC	3 - 腐食ストレス高
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
周囲温度	-40 ... 90 °C
質量	151 g
材質	RoHS対応
Material mounting	アルミダイカスト 保護コーティング
Material mounting pin	ステンレス
Material bearing	プラスチック
Material disc	亜鉛メッキ鋼
Material screws	ステンレス
Material lock	スプリング鋼、亜鉛メッキ