

接続ケーブル KEA-1-25P-10

部品番号: 177414

FESTO



データシート

特長	値
取付方法	取付穴
質量	1,092 g
配線方式	プラグソケット Sub-D 25ピン
使用電圧範囲 (DC)	<= 250 V
使用電圧範囲 (AC)	<= 250 V
許容電流負荷	4 A
ケーブル長さ	10 m
ケーブル径	12 mm
ケーブルの構造	25x0,34
保護仕様	IP65
周囲温度	-20 ... 80 °C
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 70 °C
材質 ケーブル皮膜	PVC
材質ハウジング	PA
材質 (クランプコネクタ)	銅合金 金メッキ
取付方向	任意