


# プラグソケット付ケーブル KMEB-2-24-M12-0,5-LED

部品番号: 177677

FESTO

VUVB、MEBH、MOEBH各シリーズにはN2コイルが搭載されています。



## データシート

特長	値
切換位置表示	LED
取付方法	電磁弁上にセンタネジM2.5
取付方向	任意
配線方式	5ピン エルボ形プラグソケット Plug pattern type C to EN 175301-803 DIN EN 175301-803準拠
作動電圧 DC	24 V
アース接続	可能
ケーブル長さ	0.5 m
ケーブル径	4.6 mm
ケーブルの構造	3x0,5
保護仕様	IP65 IEC 90529
周囲温度	-5 ... 50 °C
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material cable sheath	TPE-U(PU)
被膜の色	黒
Material housing	PA POM
ハウジングカラー	透明
Material electrical contact	銅