

# ユニオンエルボ CQL-12

製品番号: 177691

FESTO



## データシート

特徴	値
呼び径	8.65 mm
取付位置	任意
発注単位	1
構造	Push-Pull方式
全温度範囲の使用圧力	-0.95 bar...7 bar
温度依存性使用圧力	-0.95 bar...15 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-25 -C...70 -C
製品質量	16 g
エア接続ポート 1	パイプ/チューブ外径 12mm用
空気圧接続 2	パイプ/チューブ外径12mm用
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質ハウジング	POM
リリースリング材質	POM
チューブ止め具材質	ステンレス