

# ユニオンストレート CQ-18

製品番号: 177697

FESTO



## データシート

| 特徴            | 値                             |
|---------------|-------------------------------|
| 呼び径           | 16 mm                         |
| 取付位置          | 任意                            |
| 発注単位          | 1                             |
| 構造            | Push-Pull方式                   |
| 全温度範囲の使用圧力    | -0.95 bar...7 bar             |
| 温度依存性使用圧力     | -0.95 bar...15 bar            |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報  | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)        |
| 耐食性クラス KBK    | 2 - 適度な耐食性                    |
| LABS 認証       | VDMA24364-ゾーン III             |
| 食品産業における適合性   | 拡張マテリアル情報をご参照ください。            |
| 周囲温度          | -25 -C...70 -C                |
| 製品質量          | 26 g                          |
| エア接続ポート 1     | パイプ/チューブ外径18mm用               |
| 空気圧接続 2       | パイプ/チューブ外径18mm用               |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                        |
| 材質ハウジング       | POM                           |
| リリースリング材質     | POM                           |
| チューブ止め具材質     | ステンレス                         |