

ワンタッチコネクタ CQ-1/2-12H

部品番号: 177706

FESTO

大流量タイプ



データシート

| 特長 | 値 |
|-----------------------|-----------------------------|
| オリフィス径 | 8.65 mm |
| ねじ込みスタッドシールのタイプ | シールリング |
| 取付方向 | 任意 |
| 容器サイズ | 1 |
| 構造 | 押し引きの原理 |
| 温度範囲での作動圧力 | -0.95 ... 7 bar |
| 使用圧力における温度範囲 | -0.95 ... 15 bar |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 食品安全 | 補足の材質情報を参照 |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C |
| 締め付けトルク | 2.5 Nm |
| 締め付けトルク公差 | ± 10 % |
| 質量 | 8 g |
| エア接続ポート 1 | G1/2 (雄ネジ) |
| エア接続ポート 2 | ワンタッチスリーブ CQ-12 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material housing | POM |
| Material release ring | POM |