


ワンタッチスリーブ CQH-15-QS-12

部品番号: 177721

FESTO

CQとQSコネクタの接続用



データシート

特長	値
オリフィス径	8 mm
取付方向	任意
容器サイズ	1
構造	押し引きの原理
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 7 bar
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 15 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
食品安全	補足の材質情報を参照
周囲温度	-25 ... 70 °C
質量	4 g
エア接続ポート 1	ワンタッチスリーブCQ-15
エア接続ポート 2	ワンタッチスリーブ : QS-12
材質	RoHS対応
Material housing	POM