

吸着式ドライヤ

LDF-H1-G1/4-24

部品番号: 178516

FESTO

クリーンな乾燥エア用



データシート

特長	値
取付方向	垂直±5°
構造	冷却吸着式再生形ドライヤ
1時側圧力	4 ... 10.5 bar
作動流体	ろ過圧縮空気、無給油
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	EU-EMVガイドライン準拠
露点	-40 °C
耐酸性クラス : CRC	1
保管温度	-20 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	DIN ISO 8573-1 2.2.1準拠
流体温度	2 ... 50 °C
周囲温度	2 ... 50 °C
質量	5,400 g
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
材質	銅、PTFEフリー
材質ハウジング	亜鉛ダイカスト