



丸形シリンダ ESAZS-50- -P

部品番号: 183271

FESTO

カバーレビス付き

この製品はFesto Korea Co. Ltd向けの製品です。



典型的な表現

データシート

| 特長 | 値 |
|--------------------|-------------------------------|
| ストローク | 1 ... 250 mm |
| ピストン径 | 50 mm |
| クッション | P : 固定クッション |
| 使用圧力 | 2 ... 10 bar |
| 運転モード | 単動 引側 |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 |
| 周囲温度 | -20 ... 80 °C |
| 0.6MPaで前進時の理論力 | 864 N |
| 0mmストロークでの移動負荷 | 760 g |
| 10mmストロークあたりの加算質量 | 40.1 g |
| 0mmストロークの基本質量 | 1,076 g |
| 10mmストロークあたりの加算負荷率 | 24.8 g |
| 接続ポート径 | G1/4 |
| 材質 カバー | 鍛造アルミ合金 |
| 材質 シール | NBR TPE-U(PU) |
| 材質ハウジング | ステンレス |
| 材質ピストンロッド | ステンレス |