



薄形シリンダ ADVU-16-20-P-A-CT

部品番号: 183361

FESTO

スイッチ取付可 ロッド先端雌ネジ。



データシート

特長	値
ストローク	20 mm
ピストン径	16 mm
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
運転モード	複動式
ロッドエンド	雌ネジ
構造	ピストン ピストンロッド
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	片ロッド
使用圧力	1.2 ... 10 bar
作動流体	ろ過圧縮空気、給油または無給油
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-5 ... 60 °C
終端衝撃エネルギー	0.1 J
0.6MPaで後退時の理論力	90 N
0.6MPaで前進時の理論力	121 N
0mmストロークでの移動負荷	12 g
10mmストロークあたりの加算質量	15 g
0mmストロークの基本質量	89 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	4 g
取付方法	アクセサリ オプション 取付穴
接続ポート径	M5
材質	銅、PTFEフリー
材質 つば付頭ネジ	ステンレス
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	TPE-U(PU) NBR
材質 ピストンロッド	ステンレス
シリンダチューブの材質	鍛造アルミ合金