


# 手動操作 HAB-3/8

部品番号: 184587

FESTO

排気用



## データシート

特長	値
オリフィス径	11 mm
取付方向	任意
バルブ機能	リリース部品
使用圧力	0 ... 10 bar
Standard nominal flow rate, exhaust 0.6->0.5 MPa (6->5 bar, 87->72.5 psi)	165 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-20 ... 80 °C
周囲温度	-20 ... 80 °C
最大締付トルク	35 Nm
取付方法	ネジ穴付き
エア接続ポート 1	G3/8
エア接続ポート 2	G3/8
材質	RoHS対応
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy