

規格シリンダ CRDSNU-25- -P-A-S2


部品番号: 185292

FESTO

耐腐食性、両口ッドピストン

DIN

ISO6432に準拠、無接点近接スイッチ用、組合せデザイン、終端に弾性クッションリング付。



典型的な表現

データシート

特長	値
ストローク	10 ... 500 mm
ピストン径	25 mm
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
適合または準拠規格	ISO 6432
構造	ピストン ピストンロッド
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	S2 : 両口ッド
使用圧力	1 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ろ過圧縮空気
耐酸性クラス : CRC	4
周囲温度	-20 ... 80 °C
認証	Germanischer Lloyd
終端衝撃エネルギー	0.3 J
0.6MPaで後退時の理論力	247 N
0.6MPaで前進時の理論力	247 N
取付方法	アクセサリ オプション 雄ネジ
接続ポート径	G1/8
材質 カバー	ステンレス
材質 シール	TPE-U(PU)
材質ハウジング	ステンレス
材質ピストンロッド	ステンレス