


# タイロッドシリンダ CRDNG-3"- -PPV-A

部品番号: 185370

FESTO

ISO 15552・NFE49 003.1・UNI  
10290規格耐酸性タイプ、スイッチ用マグネット標準装備、両側  
クッション付



典型的な表現



## データシート

特長	値
ストローク	2,000 mm
ピストン径	3"
規格	ISO15552(VDMA24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI10290同様)
クッション	PPV : 両側可変工アクッション
ロッドエンド	雄ネジ
使用圧力	0.6 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	4 - 腐食ストレス最大
周囲温度	-20 ... 80 °C
0.6MPaで後退時の理論力	2,721 N
0.6MPaで前進時の理論力	3,016 N
接続ポート径	3/8 NPT
Material cover	鋳造ステンレス
Material seals	FPM TPE-U(PU)
Material housing	ステンレス
Material piston rod	ステンレス