


ソケット SEA-M12-4WD-PG7

部品番号: 185498

FESTO



データシート

特長	値
規格	EN 61076-2-101 EN 61984
取付方法	スレーブナット
取付方向	任意
質量	30 g
配線方式	デザインA M12x1 4ピン エルボソケット/ネジ端子
使用電圧範囲 (DC)	<= 250 V
使用電圧範囲 (AC)	<= 250 V
40°C時の許容負荷電流	4 A
サージの強さ	2.5 kV
ケーブルコネクタ	Pg7
ケーブルの最大直径	4 ... 6 mm
ターミナル断面図	0.75 mm ²
保護仕様	IP67
周囲温度	-40 ... 85 °C
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
材質	RoHS対応
汚染度	3
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
材質 ハウジング	PBT
ハウジングカラー	黒
材質 コネクタナット	亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ
材質 (クランプコネクタ)	真鍮 白銅処理