

# 接続ケーブル KM12-M12-GSWD-1-4

部品番号: 185499

FESTO



## データシート

特長	値
取付方向	任意
使用電圧範囲 ( AC)	$\leq 60$ V
使用電圧範囲 ( DC)	$\leq 75$ V
許容電流負荷	3.8 A
保護仕様	IP67
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 70 °C
周囲温度	-30 ... 70 °C
質量	66 g
配線方式	ケーブル 4芯式 ストレート形プラグ/エルボ形エルボ M12x1 / M12x1 4ピン/4ピン
ケーブルの構造	4x0,34
ケーブル長さ	1 m
取付方法	ネジ穴付き
被膜の色	グレー
材質 ハウジング	TPE-U(PU)
材質 ケーブル皮膜	TPE-U(PU)