

ソケット MSSD-ZBZC

製品番号: 185521

FESTO



データシート

特徴	値
海洋仕様	証明書を参照
取付方法	セルフタッピングネジ付ソレノイドバルブ
取付位置	任意
製品質量	11 g
電気接続	ソケット
作動電圧範囲 DC	3 V...36 V
定格動作電圧 DC	24 V
導体公称断面	0.22 000013...0.34 000013
保護等級	IP50
周囲温度	-10 -C...50 -C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
材質ハウジング	PA