

# 吸着式ドライヤ LDF-H3-N1/4-24

部品番号: 185678

FESTO

クリーンな乾燥エア用

この製品はFesto USA向けの製品です。



## データシート

特長	値
取付方向	垂直
ボウルガード	金属製ボウルガード
1時側圧力	4 ... 10.5 bar
大気圧露点	-40 °C
作動流体	ろ過圧縮空気、無給油
CE-Zeichen (siehe Konformitätsklärung)	EU-EMVガイドライン準拠
耐酸性クラス: CRC	1
流体温度	2 ... 50 °C
周囲温度	2 ... 50 °C
質量	9,200 g
取付方法	取付穴
材質	銅、PTFEフリー
材質ハウジング	亜鉛ダイカスト