


# アングルグリッパ HGWM-12-EZ-G7

製品番号: 185703

FESTO



## データシート

特徴	値
サイズ	12
グリッパジョーの最大角バックラッシュ $a_x, a_y$	0.5 deg
許容グリッパジョーバックラッシュ $S_z$	0.03 mm
最大開角度	14 deg
繰返し精度 : グリッパ	0.02 mm
グリッパの数	2
機能	単動式 クローズ
グリッパ機能	ブラケット
構造	傾斜面
位置検出	なし
作動電圧	2 bar...8 bar
グリッパの許容使用頻度	4 Hz
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最小開放時間	1.7 ms
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最低閉時間	2.8 ms
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:--] 準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	5 °C...60 °C
スプリングリターントルク	1,5 000028
0.6MPa(6bar, 87psi), 開時のトータル把持トルク	76 000028
静的把持 $F_z$ の最大力	20 N
静的把持 $M_x$ の最大モーメント	40 000028
グリッパジョーの最大トルク $M_y$ , 静的	40 000028
グリッパジョーの最大トルク $M_z$ , 静的	40 000028
製品質量	52 g
取付方法	ロックナット付
空気圧接続	M3
カバーキャップ材質	POM
材質 ハウジング	ステンレス
グリッパジョー材質	ステンレス