



ロータリアクチュエータ

DSM-6-180-P-FW

部品番号: 185929

FESTO

フランジシャフト、ストップ付



データシート

特長	値
サイズ	6
衝撃吸収角度	0.5 deg
回転角度	0 ... 180 deg
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
運転モード	複動式
構造	ロータリベーン
位置検出	なし
使用圧力	3.5 ... 8 bar
Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	3 Hz
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	0.15 Nm
許容慣性モーメント	0.00065 kgm ²
質量	51 g
取付方法	雌ネジ
接続ポート径	M3
材質	RoHS対応
Material of drive shaft	ステンレス
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	アルミニウム 陽極化処理