


ワンタッチティーコネクタ QSTF-G1/4-8

部品番号: 186203

FESTO

360°回転可能, 雄ねじ+雌ねじ, 外部六角



データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	6 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
取付方向	任意
デザイン	L-shape, additional connection, female thread, lengthwise
容器サイズ	1
構造	押し引きの原理
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.6 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.4 MPa
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 203 psi
Maritime classification	see certificate
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア メーカーの説明による水 www.festo.com 参照
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 80 °C
締め付けトルク	9 Nm
締め付けトルク公差	± 20 %
質量	44 g
出力数	2
供給配管数	1
取付方法	External hexagon A/F 19
エア接続ポート 1	G1/4 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	雌ネジ1/4 外径8mmのチューブ用
リリースリングの色	青
材質	RoHS対応
Material housing	PBT
Material hollow bolt	真鍮 (ニッケルめっき)
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	ステンレス