

ワンタッチエルボLシリーズ、回転式 QSRL-G1/4-6

部品番号: 186287

FESTO

雄ネジ外形六角、ボールベアリング入り、360度回転可能



データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	3.1 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
取付方向	任意
デザイン	L-shape
容器サイズ	1
構造	押引きの原理
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.6 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.4 MPa
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 203 psi
最高速度	500 1/min
Maritime classification	see certificate
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
最大ラジアルトルク	0.012 Nm
締め付けトルク	9 Nm
締め付けトルク公差	± 20 %
質量	25 g
取付方法	External hex A/F 17
エア接続ポート 1	G1/4 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	外径6mmのチューブ用
リリースリングの色	青
材質	RoHS対応
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	ステンレス