


ワンタッチエルボ

QSL-V0-G1/4-8

部品番号: 186328

FESTO

360°回転可能, 雄ねじ, 外部六角



データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	6.7 mm
材料の耐火テスト	UL94 V-0 (本体) UL94 V-0 (リリースリング)
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
デザイン	L-shape
容器サイズ	10
構造	押引きの原理
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
使用圧力に注意	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア Water (liquid, free of ice)
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
締め付けトルク	9 Nm
締め付けトルク公差	± 20 %
質量	25 g
取付方法	External hex A/F 17
エア接続ポート 1	G1/4 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	外径8mmのチューブ用
リリースリングの色	黒
Material of threaded plug	真鍮ニッケルメッキ
材質	RoHS対応
Material housing	PBT
Material of threaded seal	アルミニウム PBT
Material release ring	PBT
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	ステンレス 真鍮