

ファインフィルタコンビネーション LFMBA-1/2-D-MAXI-A


部品番号: 186478

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

マイクロフィルタ1 μ m (プレフィルタ用) およびマイクロフィルタ
0.01 μ m、金属製ボウルガード付

Modern alternatives can be found by entering the first four
characters of the type code in the search field.

FESTO



データシート

| 特長 | 値 |
|------------------|--|
| サイズ | MAXI |
| シリーズ | D |
| 取付方向 | 垂直 $\pm 5^\circ$ |
| フィルタエレメントのサイズ | 0.01 μ m |
| ろ過度 | 99.9999 % |
| ドレン | 全自動 |
| 構造 | 繊維フィルタ |
| 最高ドレン貯留量 | 80 ml |
| ボウルガード | 金属製ボウルガード |
| 使用圧力 | 1.5 ... 12 bar |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 出力エアの純度クラス | ISO8573-1:2010 [1:7:2]準拠の圧縮エア 不活性ガス |
| 流体温度 | 1.5 ... 60 $^\circ$ C |
| 残存量 | 0.01 mg/m ³ |
| 周囲温度 | -10 ... 60 $^\circ$ C |
| 質量 | 2,400 g |
| 取付方法 | ライン設備 アクセサリ |
| エア接続ポート 1 | G1/2 |
| エア接続ポート 2 | G1/2 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material filter | ホウケイ酸ファイバー |
| Material housing | 亜鉛ダイカスト |
| Material bowl | PC |