

# サービスユニット FRC-1/2-D-7-MAXI


部品番号: 186511

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

フィルタ/レギュレータ/ルブリケータの組合せ、最大出力圧 0.7MPa(7bar)、40µmフィルタ、金属製ガード付。手動ドレン抜き付

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## データシート

特長	値
サイズ	MAXI
シリーズ	D
ロック機構	ロック機能付調整ノブ
取付方向	垂直±5°
ドレン	手動回転
構造	フィルタレギュレータ (圧力計付) 比例式ルブリケータ
最高ドレン貯留量	80 cm <sup>3</sup>
フィルタエレメントのサイズ	40 µm
ボウルガード	金属製ボウルガード
圧力計	圧力計付
使用圧力	1 ... 16 bar
制御圧力範囲	0.5 ... 7 bar
最大ヒステリシス	0.4 bar
標準流量	7,700 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [:-:-] 準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	2,390 g
取付方法	ライン設備 アクセサリ
エア接続ポート 1	G1/2
エア接続ポート 2	G1/2
Material housing	亜鉛ダイカスト
Material bowl	PC