

分配モジュール FRM-H-1/2-D-MAXI

部品番号: 186526

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

4接続ポート付エア分配モジュール

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



データシート

| 特長 | 値 |
|------------------|---------------------------------------|
| 取付方向 | 任意 |
| 構造 | 分配モジュール |
| 使用圧力 | 0.25 ... 16 bar |
| 1->2の標準流量 | 9,000 l/min |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア 不活性ガス |
| 耐酸性クラス: CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保管温度 | -10 ... 60 °C |
| 出力エアの純度クラス | ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア 不活性ガス |
| 流体温度 | -10 ... 60 °C |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 質量 | 706 g |
| エア接続ポート 1 | G1/2 |
| エア接続ポート 2 | G1/2 |
| エア接続ポート 3 | G3/4 |
| エア接続ポート 4 | G1/4 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material housing | 亜鉛ダイカスト |