


ガイド付シリンダ DFP-32-200-PPV-A-S2

部品番号: 186782
廃番予定品

FESTO

回転レス、スイッチ取付可、両ロッドピストン
製造中止予定品 (2018年まで) です。代替品についてはホーム
ページでご確認ください。



データシート

特長	値
ストローク	200 mm
ピストン径	32 mm
クッション	PPV : 両側可変エアクッション
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	ガイド
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	貫通ピストンロッド
使用圧力	0.5 ... 10 bar
最高速度	1.5 m/s
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
周囲温度	-10 ... 60 °C
クッションストローク	20 mm
0.6MPaで後退時の理論力	364 N
0.6MPaで前進時の理論力	364 N
移動負荷	849 g
質量	1,983 g
接続ポート径	G1/8
材質	銅、PTFEフリー
Material cover	鍛造アルミ合金
Material seals	NBR
Material housing	鍛造アルミ合金
Material piston rod	熱処理鋼