

マニホールブロック CPE18-PRSG-3

製品番号: 187825

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|--------------------------------|
| 最大バルブ連数 | 3 |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要) |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 製品質量 | 225 g |
| 取付方法 サブプレート | 取付穴付 Hレール付 |
| エア接続ポート 1 | G1/2 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質ハウジング | 強化 PA |