


スライドテーブル SLT-25-125-P-A

部品番号: 188422

FESTO

高剛性な精密コロガリガイド



データシート

特長	値
ストローク	125 mm
終端ストローク調整可	12 mm
ピストン径	25 mm
ドライブユニットの運転モード	ヨーク
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	ヨーク運動
位置検出	近接スイッチ用
使用圧力	1 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
周囲温度	-20 ... 60 °C
終端衝撃エネルギー	0.5 Nm
最大負荷 : F _y	1,380 N
最大負荷 : F _z	1,380 N
最大トルク : M _x	37 Nm
最大トルク : M _y	37 Nm
最大トルク : M _z	17 Nm
0.6MPaで後退時の理論力	495 N
0.6MPaで前進時の理論力	590 N
移動負荷	1,899 g
質量	4,063 g
ポートは2箇所から選択可	製品図面参照
取付方法	取付穴
接続ポート径	G1/8
材質	銅、PTFEフリー
Material cover	鍛造アルミ合金
Material seals	HNBR
Material housing	鍛造アルミ合金
Material piston rod	ステンレス