

# 分散制御器 DLP-VSE-2-5/2-O

部品番号: 188466

FESTO

DLPシリーズ用



## データシート

| 特長            | 値                             |
|---------------|-------------------------------|
| 取付方法          | オプション<br>取付穴<br>アクセサリ         |
| 屋外仕様          | C1: 使用環境の天候からの保護              |
| 使用圧力          | 3 ... 8 bar<br>6 bar          |
| 使用電圧範囲 ( DC ) | 20.4 ... 28.8 V               |
| 最大電流補正        | 120 mA                        |
| CEマーク         | EU-EMVガイドライン準拠                |
| 作動流体          | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 耐酸性クラス: CRC   | 3                             |
| 相対湿度          | 5 - 100 %<br>集光               |
| 保護仕様          | IP65<br>組付状態による<br>IEC 90529  |
| 周囲温度          | -5 ... 50 °C                  |
| 質量            | 1,600 g                       |
| 材質 カバー        | 鍛造アルミ合金<br>陽極化処理              |
| 材質 シール        | NBR                           |
| 材質ハウジング       | 鍛造アルミ合金<br>陽極化処理              |
| 材質情報 ネジ       | 鋼<br>亜鉛メッキ                    |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 ( 継続運転に必要 )            |