

ワンウェイドライブユニット FLSM-10-L

製品番号: 188527

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	10
回転方向	左回転
取付位置	任意
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 -C...60 -C
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論トルク	0.85 Nm
製品質量	160 g
材質ハウジング	鍛造アルミ合金
材質スリーブ	表面硬化スチール
シャフト材質	表面硬化鋼