

サクショングリッパ ESG-2

製品番号: 189167

FESTO



データシート

特徴	値
サクションカップ径	2 mm
取付位置	垂直
特別なプロパティ	帯電防止仕様
構造	真空ポート 上 真空接続部 側面 高さ補正付
サクションカップホルダの配置	サイズ1
サクションカップ形状	丸型 フラット
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]に基づく大気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
周囲温度	-30 °C...200 °C
真空接続	M3 M70x1 QS-4 PK-3
材料に関する注意事項	RoHS準拠
サクションカップ材質	BR FPM NBR PUR VMQ(シリコン)