

サクショングリッパ ESG-8

製品番号: 189170

FESTO



データシート

特徴	値
サクションカップ径	8 mm
取付位置	垂直
特別なプロパティ	帯電防止仕様
構造	真空ポート 上 真空接続部 側面 高さ補正付 高さ補正(ロング)付
サクションカップホルダの配置	サイズ2
サクションカップ形状	丸型 フラット
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]に基づく大気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
周囲温度	-30 -C...200 -C
真空接続	M5 M70x1 QS-6 PK-4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクションカップ材質	BR FPM NBR PUR VMQ(シリコン)