

真空サクシヨン

ESG-40

部品番号: 189175

FESTO



データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
真空パッド径	40 mm
取付方向	垂直
特徴	帯電防止
構造	真空ポート上 真空ポート横 高さ補正機能付 高さ寸法の長いコンプレッサ付
吸着盤の配置	サイズ4
真空パッドの形状	平型 ラウンドディープ ラウンドタイプ 深型 丸型、ペロー1.5段 ラウンドタイプ ペロー3.5段型
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-:]ベースの大气
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
周囲温度	-30 ... 200 °C
真空接続ポート	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
材質	RoHS対応
Material suction cup	BR FPM NBR PUR VMQ (シリコン) Vulkollan®