

# サクショングリッパ ESG-60

製品番号: 189177

FESTO



## データシート

特徴	値
サクションカップ径	60 mm
取付位置	垂直
構造	真空ポート上 真空接続部 側面 高さ補正付 高さ補正(ロング)付
サクションカップホルダの配置	サイズ5
サクションカップ形状	丸型 フラット 丸型 ディープ 丸型 エキストラディープ
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:::]に基づく大気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
周囲温度	-30 °C...200 °C
真空接続	G1/8 G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクションカップ材質	FPM NBR PUR VMQ(シリコン) Vulkollan