

真空サクシヨン

ESG-6X20

部品番号: 189185

FESTO



典型的な表現

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
真空パッドサイズ	6x20 mm
取付方向	垂直
構造	真空ポート上 真空ポート横 高さ補正機能付 高さ寸法の長いコンプレッサ付
吸着盤の配置	サイズ4
真空パッドの形状	楕円 (平型)
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-:-]ベースの大气
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
周囲温度	-10 ... 70 °C
真空接続ポート	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
材質	RoHS対応
Material suction cup	NBR