

サクシヨングリップ ESG-30X90

製品番号: 189192

FESTO



データシート

特徴	値
サクシヨンカップサイズ	30 x 90mm
取付位置	垂直
構造	真空ポート上 真空接続部 側面 高さ補正付 高さ補正(ロング)付
サクシヨンカップホルダの配置	サイズ5
サクシヨンカップ形状	楕円形の平面
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]に基づく大気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
周囲温度	-10 -C...70 -C
真空接続	G1/8 G1/4
材料に関する注意事項	RoHS準拠
サクシヨンカップ材質	NBR