

真空サクシヨンカップホルダ ESH-HA-2-QS

部品番号: 189195

FESTO

高さ補正無し、上部真空接続、高さ増加補正付、上部真空接続、
ホルダは六角ナット2個で取付



データシート

| 特長 | 値 |
|------------------|--|
| ポリウム | 0.501 cm ³ |
| 取付方向 | 垂直 |
| 構造 | 真空ポート上 |
| 吸着盤の配置 | サイズ2 |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010[7:-:-]ベースの大气 |
| 耐酸性クラス : CRC | 1 - 腐食ストレス低 |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| 周囲温度 | 0 ... 60 °C |
| 質量 | 12 g |
| 取付方法 | ロックナット付 |
| 真空パッド取付 | チューブ径4mm |
| 真空接続ポート | QS-6 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material seals | NBR |
| Material bracket | アルミニウム 真鍮 (ニッケルめっき) POM 熱処理鋼 ステンレス |