

パッドホルダ ESH-HA-2-PK

製品番号: 189196

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|----------------|--|
| 容量 | 0.169 cm ³ |
| 取付位置 | 垂直 |
| 構造 | 真空ポート上 |
| サクシヨンカップホルダの配置 | サイズ2 |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]に基づく大気 |
| 耐食性クラス KBK | 1 - 低耐腐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-A1-L |
| 周囲温度 | -10 °C...60 °C |
| 製品質量 | 7 g |
| 取付方法 | ロックナット付 |
| サクシヨンカップマウント | 直径 4mm |
| 真空接続 | PK-4 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質 シール | NBR 鋼 |
| 材質 リテーナ | アルミ 真鍮, ニッケルメッキ POM 焼戻し鋼 ステンレス |