


真空サクシヨンカップホルダ ESH-HCL-6-G

部品番号: 189232

FESTO

高さ増加補正付、上部真空接続、ホルダは六角ナット2個で取付



データシート

特長	値
真空パッドの高さ補正器	40 mm
ポリウム	16.325 cm ³
取付方向	垂直
構造	真空ポート上 高さ補正機能付
吸着盤の配置	サイズ6
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-:-]ベースの大气
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	560 g
取付方法	ロックナット付
真空パッド取付	M20x2
真空接続ポート	G1/4
材質	RoHS対応
Material bracket	アルミニウム 真鍮 (ニッケルめっき) POM 熱処理鋼 ステンレス