

# パッドホルダ ESH-HE-5-G1/4

製品番号: 189257

FESTO



## データシート

| 特徴             | 値                             |
|----------------|-------------------------------|
| 呼び径            | 7 mm                          |
| 容量             | 1.227 cm <sup>3</sup>         |
| 取付位置           | 垂直                            |
| 構造             | 真空ポート上                        |
| サクシヨンカップホルダの配置 | サイズ5                          |
| 作動流体           | ISO 8573-1:2010 [7:...]に基づく大気 |
| 耐食性クラス KBK     | 1 - 低耐腐食性                     |
| LABS 認証        | VDMA24364-A1-L                |
| 周囲温度           | -10 -C...60 -C                |
| 製品質量           | 24 g                          |
| 取付方法           | 雄ネジ付<br>真空ポート経由               |
| サクシヨンカップマウント   | M10                           |
| 真空接続           | G1/4                          |
| マテリアルに関する注意事項  | RoHS準拠                        |
| 材質 シール         | 鍛造アルミ合金<br>NBR<br>POM<br>鋼    |
| 材質 リテーナ        | 焼戻し鋼                          |