

# パッドホルダ ESH-HF-4-M14X1

製品番号: 189263

FESTO



## データシート

特徴	値
高さ補正 サクシヨncップホルダ	6 mm
呼び径	4 mm
容量	0.655 cm <sup>3</sup>
取付位置	垂直
構造	真空ポート上 高さ補正付
サクシヨncップホルダの配置	サイズ4
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]に基づく大気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-10 -C...60 -C
製品質量	52 g
取付方法	雄ネジ付 真空ポート経由
サクシヨncップマウント	M6
真空接続	M14x1
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR POM
材質 リテーナ	焼戻し鋼