

真空パッド ESS-8-SF

部品番号: 189282

FESTO

装着部、容易に取り外し可



データシート

特長	値
最小ワークピース半径	20 mm
オリフィス径	2 mm
真空パッド径	8 mm
真空容量	0.03 cm ³
エジェクタパルスの整合性	<= 4 bar
ポート位置	上面
取付方向	任意
吸着盤の配置	サイズ2
真空パッドの形状	平型
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
使用圧力	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
使用圧力	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-:-]ベースの大气
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
食品安全	補足の材質情報を参照
周囲温度	-10 ... 200 °C
公称作動圧力の保持力	2.3 N
使用圧力時の横荷重	3.5 N
質量	0.2 g
取付方法	真空ポートから
真空接続ポート	内径4mm
色	グレー
シヨア硬度	60 +/- 5
Material of threaded plug	真鍮ニッケルメッキ
材質	RoHS対応
Material suction cup	FPM