

真空パッド ESS-60-SF

部品番号: 189317

FESTO

容易に交換可能



データシート

特長	値
最小ワークピース半径	350 mm
オリフィス径	6 mm
真空パッド径	60 mm
真空容量	3.953 cm ³
ポート位置	上面
取付方向	任意
吸着盤の配置	サイズ5
真空パッドの形状	平型
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
使用圧力	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
使用圧力	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-:]ベースの大気
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
食品安全	補足の材質情報を参照
周囲温度	-10 ... 200 °C
公称作動圧力の保持力	166.1 N
使用圧力時の横荷重	117.5 N
質量	49 g
取付方法	真空ポートから
真空接続ポート	M10
色	グレー
シヨア硬度	60 +/- 5
Material of threaded plug	アルミアルマイト処理, ニッケルメッキ 鋼 (ニッケルメッキ) 亜鉛クロムめっき鋼
材質	RoHS対応
Material suction cup	FPM