


真空パッド ESS-150-SU

部品番号: 189327

FESTO

容易に交換可能



データシート

特長	値
最小ワークピース半径	480 mm
オリフィス径	10 mm
真空パッド径	150 mm
真空容量	173.826 cm ³
ポート位置	上面
取付方向	任意
吸着盤の配置	サイズ6
真空パッドの形状	平型
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
使用圧力	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
使用圧力	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-:-]ベースの大气
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
食品安全	補足の材質情報を参照
周囲温度	-20 ... 60 °C
公称作動圧力の保持力	900 N
使用圧力時の横荷重	1,000 N
質量	719 g
取付方法	真空ポートから
真空接続ポート	M20x2
色	青
シヨア硬度	60 +/- 5
Material of threaded plug	NBR 鋼 (ニッケルメッキ) 亜鉛クロムめっき鋼
材質	RoHS対応
Material suction cup	PUR